

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X35

Artikelnummer	01010.100.035
Merk	-
UBB	950351046459
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013903
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Technische tekening

