

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X50

Artikelnummer	01010.100.050
Merk	-
UBB	950351046780
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013934
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Technische tekening

