

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X75

Artikelnummer	01010.100.075
Merk	-
UBB	950351047283
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013989
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Technische tekening

