

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X80

Artikelnummer	01010.100.080
Merk	-
UBB	950351047366
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013996
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Technische tekening

