

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X110

Artikelnummer	01010.100.110
Merk	-
UBB	952351318441
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014030
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	17

Technische tekening

