

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X130

Artikelnummer	01010.100.130
Merk	-
UBB	500621727915
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503389
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	130
P	1.5
s	17

Technische tekening

