

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X140

Artikelnummer	01010.100.140
Merk	-
UBB	952351005758
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014054
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
s	17

Technische tekening

