

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X150

Artikelnummer	01010.100.150
Merk	-
UBB	952351318516
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014061
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	17

Technische tekening

