

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X28

Artikelnummer	01010.120.028
Merk	-
UBB	953351808571
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014153
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	28 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	28
P	1.75
s	19

Technische tekening

