

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X120

Artikelnummer 01010.120.120

Merk -

UBB 951351608934

UNSPSC 31161620

EAN 8715492014337

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75
s	19

Technische tekening

