

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X20

Artikelnummer	01010.140.020
Merk	-
UBB	950351049347
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014412
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	20
P	2
s	22

Technische tekening

