

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X30

Artikelnummer	01010.140.030
Merk	-
UBB	950351049594
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014436
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	2
s	22

Technische tekening

