

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X20

Artikelnummer	01010.160.020
Merk	-
UBB	950351050899
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014610
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	20
P	2
s	24

Technische tekening

