

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X60

Artikelnummer	01010.160.060
Merk	-
UBB	950351051624
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014696
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Technische tekening

