

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X65

Artikelnummer	01010.160.065
Merk	-
UBB	950351051707
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014702
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Technische tekening

