

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X80

Artikelnummer	01010.160.080
Merk	-
UBB	950351052044
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014733
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	80
P	2
s	24

Technische tekening

