

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X100

Artikelnummer 01010.160.100

Merk -

UBB 950351052200

UNSPSC 31161620

EAN 8715492014757

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Technische tekening

