

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X130

Artikelnummer	01010.160.130
Merk	-
UBB	950351921032
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014788
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Technische tekening

