

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X200

Artikelnummer	01010.160.200
Merk	-
UBB	950351921453
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014832
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Technische tekening

