

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X30

Artikelnummer	01010.180.030
Merk	-
UBB	950351052465
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014856
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	30
P	2.5
s	27

Technische tekening

