

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X60

Artikelnummer	01010.180.060
Merk	-
UBB	950351053034
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014917
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	60
P	2.5
s	27

Technische tekening

