

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X90

Artikelnummer	01010.180.090
Merk	-
UBB	952351119112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014955
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	90
P	2.5
s	27

Technische tekening

