

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X100

Artikelnummer	01010.180.100
Merk	-
UBB	950351053372
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014962
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	2.5
s	27

Technische tekening

