

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X110

Artikelnummer	01010.180.110
Merk	-
UBB	952351318854
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014979
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	110
P	2.5
s	27

Technische tekening

