

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X120

Artikelnummer	01010.180.120
Merk	-
UBB	950351921529
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014986
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	120
P	2.5
s	27

Technische tekening

