

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X35

Artikelnummer	01010.200.035
Merk	-
UBB	950351053521
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015075
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	35
P	2.5
s	30

Technische tekening

