

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X40

Artikelnummer	01010.200.040
Merk	-
UBB	950351053604
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015082
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

Technische tekening

