

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X45

Artikelnummer	01010.200.045
Merk	-
UBB	950351053786
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015099
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	45
P	2.5
s	30

Technische tekening

