

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X55

Artikelnummer	01010.200.055
Merk	-
UBB	950351053943
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015112
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	55
P	2.5
s	30

Technische tekening

