

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X130

Artikelnummer	01010.200.130
Merk	-
UBB	950351921602
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015235
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Technische tekening

