

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X160

Artikelnummer	01010.200.160
Merk	-
UBB	950351921941
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015266
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

Technische tekening

