

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X200

Artikelnummer	01010.200.200
Merk	-
UBB	950351922105
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015297
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
P	2.5
s	30

Technische tekening

