

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M22X55

Artikelnummer	01010.220.055
Merk	-
UBB	950351054859
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015365
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	55
P	2.5
s	32

Technische tekening

