

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X55

Artikelnummer	01010.240.055
Merk	-
UBB	950351055765
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015532
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	55
P	3
s	36

Technische tekening

