

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X65

Artikelnummer	01010.240.065
Merk	-
UBB	950351055922
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015556
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Technische tekening

