

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X80

Artikelnummer	01010.240.080
Merk	-
UBB	950351056185
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015587
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

Technische tekening

