

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X140

Artikelnummer	01010.240.140
Merk	-
UBB	950351922691
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015648
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3
s	36

Technische tekening

