

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X200

Artikelnummer	01010.240.200
Merk	-
UBB	950351923012
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015693
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	200
P	3
s	36

Technische tekening

