

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X60

Artikelnummer	01010.270.060
Merk	-
UBB	950351056755
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015761
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	60
P	3
s	41

Technische tekening

