

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X70

Artikelnummer	01010.270.070
Merk	-
UBB	950351056912
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015785
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	70
P	3
s	41

Technische tekening

