

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X75

Artikelnummer	01010.270.075
Merk	-
UBB	950351057092
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015792
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	75
P	3
s	41

Technische tekening

