

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X80

Artikelnummer	01010.270.080
Merk	-
UBB	950351057175
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015808
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Technische tekening

