

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X110

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01010.270.110                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351320165                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492015846                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M27                    |
| Lengte               | 110 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M27 |
| k      | 17  |
| L (mm) | 110 |
| P      | 3   |
| s      | 41  |

### Technische tekening

