

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X120

Artikelnummer	01010.270.120
Merk	-
UBB	950351923350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015853
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Technische tekening

