

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X50

Artikelnummer	01010.300.050
Merk	-
UBB	951351609437
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015969
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	50
P	3.5
s	46

Technische tekening

