

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X75

Artikelnummer	01010.300.075
Merk	-
UBB	950351057589
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016010
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	75
P	3.5
s	46

Technische tekening

