

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X90

Artikelnummer	01010.300.090
Merk	-
UBB	950351057746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016034
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5
s	46

Technische tekening

