

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X130

Artikelnummer 01010.300.130

Merk -

UBB 950351923764

UNSPSC 31161620

EAN 8715492016072

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	130
P	3.5
s	46

Technische tekening

