

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M33X60

Artikelnummer	01010.330.060
Merk	-
UBB	500621728178
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503402
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	60
P	3.5
s	50

Technische tekening

