

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M33X140

Artikelnummer	01010.330.140
Merk	-
UBB	952351321155
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016263
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	140
P	3.5
s	50

Technische tekening

